


**HOLEX****Disco abrasivo autoaderente (A) Perfuração de 15 furos, Ø 150 mm,  
Granulometria: 120****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5779 120
GTIN	4062406201814
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:**

O revestimento repelente de pó evita obstruções precoces. A parte de trás está coberta com veludo em espiral.

Disco abrasivo autoaderente com dispersão semiaberta, corindo (A).

Corresponde a 567790.

**Utilização:**

Em **retificadoras excêntricas** com prato abrasivo autoaderente n.º 567990 (aspiração de pó possível). **Produto multifuncional** universal para retificação grosseira, intermédia e fina em todas as superfícies metálicas e plásticas, sistemas de verniz e madeiras.

**Produto multifuncional** universal para retificação grosseira, intermédia e fina em todas as superfícies metálicas e plásticas, sistemas de verniz e madeiras.

**Descrição técnica**

Granulometria	120
Ø do disco	150 mm

Índice	300
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 150 mm
Número de orifícios de aspiração	15
Motor de acionamento	Retificadoras excêntricas
velocidade periférica máxima	40 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo autoaderente

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		

### Acessórios

567790 120

Disco abrasivo autoaderente (A) Perfuração de 15 furos  
Granulometria 120

Prato abrasivo autoaderente PU Ø exterior 150

567885 150

Prato abrasivo autoaderente PU Perfuração múltipla Ø  
exterior 150

567887 150