


**Garant**

## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273562 19/2,2 |
| GTIN             | 4062406202637 |
| Classe de artigo | 21U           |

## Descrição

**Modelo:**

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.

**Utilização:**

Para ranhuras profundas e para recortes de grandes diâmetros.

**Indicado para:**

Suporte n.º 274093 ou 319132 – 319133 (suporte de VDI).

**Peça sobresselente:**

Bujão roscado n.º 279828 tam. 2.

Placa de fecho n.º 279830 tam. 1.

**Atenção:**

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

## Descrição técnica

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Altura da lâmina $h_s$             | 19 mm  |
| #Largura de incisão $w$            | 2,2 mm |
| para peças de $\varnothing$ máximo | 40 mm  |
| Série                              | Eco    |
| Comprimento total L                | 86 mm  |
| Tipo de inserto                    | neutro |
| Refrigeração interior              | sim    |
| Chave de sistema                   | sim    |
| perfuração axial possível          | não    |

Tipo de produto

Lâmina de incisão