

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273562 32/5,1
GTIN	4062406202712
Classe de artigo	21U

Descrição

Modelo:

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.

Utilização:

Para ranhuras profundas e para recortes de grandes diâmetros.

Indicado para:

Suporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 ou n.º 319132 – 319133 (suporte de VDI).

Peça sobresselente:

Bujão roscado n.º 279828 tam. 2.

Placa de fecho n.º 279830 tam. 1.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Descrição técnica

#Largura de incisão w	5,1 mm
Altura da lâmina h ₅	32 mm
para peças de Ø máximo	120 mm
Série	Eco
Comprimento total L	150 mm
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	sim
Chave de sistema	sim
perfuração axial possível	não

Tipo de produto

Lâmina de incisão