

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273564 26/3,1
GTIN	4062406202750
Classe de artigo	21U

Descrição

Modelo:

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.
Com transferência de agente refrigerante para alojamentos de outros fabricantes (p. ex., EWS).

Utilização:

Para ranhuras profundas e para recortes de grandes diâmetros.

Indicado para:

Suporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 ou n.º 319132 – 319133 (suporte de VDI).

Peça sobresselente:

Bujão roscado n.º 279828 tam. 2.

Placa de fecho n.º 279830 tam. 1.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Descrição técnica

para peças de Ø máximo	75 mm
Série	Eco
#Largura de incisão w	3,1 mm
Altura da lâmina h ₅	26 mm
Comprimento total L	110 mm
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	sim
Chave de sistema	sim

perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão