

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273564 19/2,2
GTIN	4062406202729
Classe de artigo	21U

Descrição

Modelo:

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.
Com transferência de agente refrigerante para alojamentos de outros fabricantes (p. ex., EWS).

Utilização:

Para ranhuras profundas e para recortes de grandes diâmetros.

Indicado para:

Suporte n.º 274093 ou 319132 – 319133 (suporte de VDI).

Peça sobresselente:

Bujão roscado n.º 279828 tam. 2.

Placa de fecho n.º 279830 tam. 1.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Descrição técnica

para peças de Ø máximo	40 mm
Altura da lâmina h _s	19 mm
#Largura de incisão w	2,2 mm
Série	Eco
Comprimento total L	86 mm
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	sim
Chave de sistema	sim

perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão