

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273564 19/3,1
GTIN	4062406202736
Classe de artigo	21U

Descrição

Modelo:

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.
Com transferência de agente refrigerante para alojamentos de outros fabricantes (p. ex., EWS).

Utilização:

Para ranhuras profundas e para recortes de grandes diâmetros.

Indicado para:

Suporte n.º 274093 ou 319132 – 319133 (suporte de VDI).

Peça sobresselente:

Bujão roscado n.º 279828 tam. 2.

Placa de fecho n.º 279830 tam. 1.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Descrição técnica

Série	Eco
Altura da lâmina h_s	19 mm
para peças de \varnothing máximo	45 mm
#Largura de incisão w	3,1 mm
Comprimento total L	86 mm
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	sim
Chave de sistema	sim

perfuração axial possível

não

Tipo de produto

Lâmina de incisão