

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273564 26/2,2
GTIN	4062406202743
Classe de artigo	21U

## Descrição

**Modelo:**

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.  
Com transferência de agente refrigerante para alojamentos de outros fabricantes (p. ex., EWS).

**Utilização:**

Para ranhuras profundas e para recortes de grandes diâmetros.

**Indicado para:**

Suporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 ou n.º 319132 – 319133 (suporte de VDI).

**Peça sobresselente:**

Bujão roscado n.º 279828 tam. 2.

Placa de fecho n.º 279830 tam. 1.

**Atenção:**

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

## Descrição técnica

Altura da lâmina $h_s$	26 mm
para peças de $\varnothing$ máximo	50 mm
#Largura de incisão w	2,2 mm
Série	Eco
Comprimento total L	110 mm
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	sim
Chave de sistema	sim

perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão