

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 8/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260014 8/06
GTIN	4045197797520
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 1
Tamanho da placa	6 mm
Comprimento da cabeça L ₁	8 mm
Comprimento total L	150 mm
Tamanho da haste	8 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Código ISO do suporte	SCACR/L 0808M06
Largura funcional L ₄	8 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Parafuso tensor Tipo 1	269021 1
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500