

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 10/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260014 10/06
GTIN	4045197797537
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	6 mm
Largura funcional L ₄	10 mm
Código ISO do suporte	SCACR/L 1010M06
Comprimento total L	150 mm
Comprimento da cabeça L ₁	10 mm
Tamanho da haste	10 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso tensor Tipo 1	269021 1
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500