

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260014 16/09
GTIN	4045197797575
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	16 mm
Tamanho da haste	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 2
Comprimento total L	150 mm
Largura funcional L ₄	16 mm
Tamanho da placa	9 mm
Código ISO do suporte	SCACR/L 1616M09
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso tensor Tipo 2	269021 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500