

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 8/06mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260015 8/06   |
| GTIN             | 4045197797582 |
| Classe de artigo | 21T           |

**Descrição técnica**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Largura funcional L <sub>4</sub>                 | 8 mm                              |
| Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>             | 8 mm                              |
| Comprimento total L                              | 150 mm                            |
| Pastilha de corte reversível adequada            | CC.. 0602..                       |
| Código ISO do suporte                            | SCACR/L 0808M06                   |
| Tamanho da haste                                 | 8 mm                              |
| Tamanho da placa                                 | 6 mm                              |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269021 1                          |
| Norma  | DIN ISO 5610                      |
| Tipo de inserto                                  | esquerda                          |
| Refrigeração interior                            | não                               |
| Ângulo de ajuste κ                               | 90 grau                           |
| Aplicação  | Torneamento longitudinal exterior |
| Aplicação  | Faceamento                        |
| Tipo de produto                                  | Suporte de torneamento            |

## Acessórios

|   |            |
|---|------------|
| Parafuso tensor Tipo 1  | 269021 1   |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7                                    | 674248 TX7 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500 |