

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 12/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260015 12/06
GTIN	4045197797803
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	12 mm
Comprimento total L	150 mm
Largura funcional L ₄	12 mm
Tamanho da haste	12 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 1
Código ISO do suporte	SCACR/L 1212M06
Tamanho da placa	6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Parafuso tensor Tipo 1	269021 1
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500