

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260015 16/06
GTIN	4045197797810
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento da cabeça $L_1$	16 mm
Tamanho da haste	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 1
Comprimento total L	150 mm
Tamanho da placa	6 mm
Largura funcional $L_4$	16 mm
Código ISO do suporte	SCACR/L 1616M06
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Parafuso tensor Tipo 1	269021 1
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500