

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 12/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260015 12/09
GTIN	4045197797827
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Tamanho da placa	9 mm
Código ISO do suporte	SCACR/L 1212M09
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	12 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 2
Tamanho da haste	12 mm
Comprimento total L	150 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Parafuso tensor Tipo 2	269021 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500