

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 12/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260298 12/07
GTIN	4045197797865
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Código ISO do suporte	SDACR/L 1212M07
Comprimento total L	150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 1
Tamanho da placa	7 mm
Tamanho da haste	12 mm
Largura funcional L ₄	12 mm
Comprimento da cabeça L ₁	15 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Parafuso tensor Tipo 1	269021 1
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500