

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 12/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260298 12/11
GTIN	4045197797889
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Tamanho da haste	12 mm
Comprimento total L	150 mm
Largura funcional L ₄	12 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 2
Código ISO do suporte	SDACR/L 1212M11
Comprimento da cabeça L ₁	18 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso tensor Tipo 2	269021 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500