

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 12/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260299 12/07
GTIN	4045197797926
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	7 mm
Comprimento total L	150 mm
Código ISO do suporte	SDACR/L 1212M07
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Largura funcional L <sub>4</sub>	12 mm
Tamanho da haste	12 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	15 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 1
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Parafuso tensor Tipo 1	269021 1
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500