

Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 10/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260301 10/07
GTIN	4045197797964
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Código ISO do suporte	SDNCN 1010M07
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 1
Projeção L ₁ dos suportes neutros	15 mm
Largura funcional L ₄ dos suportes neutros	5,2 mm
Tamanho da haste	10 mm
Comprimento total L dos suportes neutros	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	62,5 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Parafuso tensor Tipo 1	269021 1
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500