

**Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 12/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260301 12/11
GTIN	4045197797971
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Projeção $L_1$ dos suportes neutros	21 mm
Comprimento total $L$ dos suportes neutros	150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 2
Código ISO do suporte	SDNCN 1212M11
Tamanho da haste	12 mm
Largura funcional $L_4$ dos suportes neutros	6,2 mm
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	62,5 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

Parafuso tensor Tipo 2	269021 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500

---