

**Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 16/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260301 16/11
GTIN	4045197797988
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	SDNCN 1616M11
Projeção L <sub>1</sub> dos suportes neutros	21 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 2
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L dos suportes neutros	150 mm
Largura funcional L <sub>4</sub> dos suportes neutros	8,6 mm
Tamanho da haste	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	62,5 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Parafuso tensor Tipo 2	269021 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500