

## Aparelho de centragem C III com haste de fixação Ø16 mm, Leitura do comparador: 0,005mm



### Dados do pedido

Número do pedido	359610 0,005
GTIN	2050001890146
Classe de artigo	38D

### Descrição

#### Modelo:

O comparador permanece na posição pretendida durante a operação.

- Com haste de aperto fixa Ø 16 mm cilíndrica.
- Com um carro ajustável para uma área de trabalho maior.

#### Utilização:

- Pode ser utilizado na horizontal e na vertical.
- Alinhar furos, eixos, superfícies planas, extremidades de referência e ranhuras centralmente com o fuso de trabalho.
- Verifique a concentricidade dos fusos de trabalho.

#### Precisão:

Precisão de centragem ou trabalho de 0,005 mm.

#### Material fornecido:

C III – inclui apalpador com Ø da esfera de 5 mm n.º359660 (também pode ser utilizado para Ø exterior).

#### Acessórios especiais:

Apalpadores ver n.º 359650 – 359670.

#### Instrução:

Apalpador de arestas, ver n.º 359000; 359070 e apalpador 3D ver n.º 359520; 359500.

## Descrição técnica

n.º máximo de rotações do fuso	50 - 100 r,p,m,
Pressão do botão	1 N
Faixa de medição do relógio	2,5 mm
Comprimento sem haste e medidor	102 mm
Leitura do comparador	0,005 mm
Ø máximo da corredeira	116 mm
Tipo de produto	Aparelho de centragem

---

## Acessórios

Suporte de cabo completo Tipo S	359612 S
Jogo de apalpadores / extensões	359650
Suporte magnético completo Tipo M	359611 M