

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 10/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260905 10/11
GTIN	4045197798039
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	150 mm
Tamanho da haste	10 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 1
Largura funcional L ₄	10 mm
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	STJCR/L 1010M11
Comprimento da cabeça L ₁	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso tensor Tipo 1	269021 1
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500