

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 8/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261314 8/11
GTIN	4045197798060
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	SVACR/L 0808M11
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	26 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	8 mm
Comprimento total L	150 mm
Tamanho da haste	8 mm
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 1
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Parafuso tensor Tipo 1	269021 1
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200