

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 10/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261314 10/11
GTIN	4045197798077
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	SVACR/L 1010M11
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Tamanho da haste	10 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 1
Comprimento total L	150 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	10 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	26 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

**Acessórios**

Parafuso tensor Tipo 1	269021 1
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200