

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261314 16/11
GTIN	4045197798091
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	16 mm
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	SVACR/L 1616M11
Comprimento da cabeça L ₁	26 mm
Tamanho da haste	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Comprimento total L	150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 1
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso tensor Tipo 1	269021 1
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200