

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 12/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261314 12/16
GTIN	4045197798107
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Tamanho da placa	16 mm
Comprimento total L	150 mm
Tamanho da haste	12 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Largura funcional L ₄	12 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 2
Código ISO do suporte	SVACR/L 1212M16
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Parafuso tensor Tipo 2	269021 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500