

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261314 16/16
GTIN	4045197798114
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Tamanho da placa	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 2
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	40 mm
Comprimento total L	150 mm
Tamanho da haste	16 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	16 mm
Código ISO do suporte	SVACR/L 1616M16
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Parafuso tensor Tipo 2	269021 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500