

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 12/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261315 12/11
GTIN	4045197798145
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	12 mm
Comprimento total L	150 mm
Código ISO do suporte	SVACR/L 1212M11
Largura funcional L ₄	12 mm
Comprimento da cabeça L ₁	26 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 1
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Tamanho da placa	11 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7

Chave de parafusos dinamoétrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200

659957 200