

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 12/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261315 12/16
GTIN	4045197798169
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento total L	150 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Tamanho da haste	12 mm
Tamanho da placa	16 mm
Código ISO do suporte	SVACR/L 1212M16
Largura funcional L <sub>4</sub>	12 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 2
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500