

BENNING**Detetor de tensão DUSPOL®, Tipo de aparelho: PROFIPOL+****Dados do pedido**

Número do pedido	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Classe de artigo	47A

Descrição**Modelo:**

Com bloqueio da pega de teste para operação com uma mão nas tomadas e para acondicionamento seguro. O indicador de tensão funciona mesmo com pilhas vazias ou removidas.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Utilização:

Adequado para trabalhos em artesanato, eletrotécnica, indústria, manutenção e serviços (localização de erros).

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Descrição técnica

Verificação da polaridade	LED
Verificação da continuidade	acústico / LED
Indicação	LED

Área de visualização CA	12 - 690 V
Verificação de fases	LED
detetor de rutura de cabo sem contacto	sim
Categoria de sobretensão	CAT II 690 V; CAT III 600 V
Área de visualização CC	12 - 690 V
Tipo de proteção IP	IP 54
Calibração	I1
Número de pilhas incluídas	2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081551 LR3
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Detetor de tensão

Prestações de serviços

CalibraçãoDetetor de tensão Tipo S	027120 S
Calibração DAkkSDetetor de tensão Tipo S	027160 S

Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081561 LR3
--	------------