

## PRYOR



### Dados do pedido

Número do pedido	085442 3
GTIN	5022044018242
Classe de artigo	08W

### Descrição

#### Modelo:

Punção de impacto manual Dotstress **Lowstress com pontos gravados** em raio, sendo a superfície do material sujeita a uma carga menor durante a gravação.

Em aço duro e resistente com gravação mecânica especialmente precisa e limitação de profundidade; centragem exata. Haste calibrada, endurecida. Revestimento especial da cabeça de impacto para uma elevada segurança no trabalho. Embalado em caixa de plástico.

**Letra normal;** significa que o caráter gravado pode ser lido diretamente na peça de trabalho.

**Punção de precisão de alto desempenho,** quimicamente niquelado, vida útil máxima.

#### Utilização:

Para a marcação de materiais com uma **resistência de até 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Peça sobresselente:

Punções de números individuais com o n.º 085411 tam. altura da letra / caráter, p.ex. N.º085411 tam.3/1.

Punções de números individuais com o n.º085431 tam. altura da letra / caráter, p. ex. n.º 085431 tam. 3/A.

#### Instrução:

Outros punções manuais e mecânicos de diferentes tipos, como p. ex. punções com logótipos da empresa, estão disponíveis a pedido conforme a especificação.

### Descrição técnica

Espessura da haste	6,35
--------------------	------

comprimento total	63,5 mm
Tipo de produto	Punção de impacto manual

---

## Acessórios

Suporte de punção de impacto Tipo GRIP	085475 GRIP
--	-------------