

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	255796 32/12
GTIN	4045197799135
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	34 mm
Garra	259035 3
Parafuso para calço	259025 2
Tamanho da placa	12 mm
Tamanho da haste	32 mm
Comprimento total L	170 mm
Calço	259031 43
Código ISO do suporte	CRSNR/L 3225P12
Largura funcional L_4	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	RN.. 1207..
Calço para garra	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Calço garra Tipo 1	259041 1
Unidade de garras Tipo 3	259035 3
Calço Tipo 43	259031 43
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Parafuso para calço Tipo 2	259025 2
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500