

Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 25/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	255798 25/12
GTIN	4045197799142
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	12 mm
Parafuso para calço	259025 2
Largura funcional L_4 dos suportes neutros	12,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	RN.. 1207..
Código ISO do suporte	CRDNN 2525M12
Comprimento total L dos suportes neutros	150 mm
Projeção L_1 dos suportes neutros	34 mm
Garra	259035 3
Calço	259031 43
Tamanho da haste	25 mm
Calço para garra	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 2	259025 2
Calço garra Tipo 1	259041 1
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Unidade de garras Tipo 3	259035 3
Calço Tipo 43	259031 43
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500