



Medidor de temperatura e corrente, Tipo: 405I



Dados do pedido

Número do pedido	474186 405I
GTIN	4029547014260
Classe de artigo	47B

Descrição

Modelo:

Aparelhos de medição compactos e otimizados para smartphones. Todos os dados de medição são enviados diretamente para a aplicação gratuita testo Smart Probes (requisitos do sistema: iOS 8.3 ou Android 4.3 ou mais recente/Bluetooth 4.0) e podem ser lidos, protocolados e depois enviados diretamente por e-mail com um dispositivo móvel.

- **Visualização de até 6 Smart Probes em simultâneo.**
- **Leitura sem fios dos valores medidos no seu dispositivo móvel.**
- **As alterações de valores medidos podem ser apresentadas em gráfico ou tabela.**
- **Os protocolos de dados de medição podem ser complementados com fotos.**

Termo-anemómetro com operação por smartphone. Medição da velocidade do ar, fluxo de volume e temperatura. Configuração simples da dimensão e geometria da secção transversal do canal para determinar o fluxo de volume. Tubo telescópico extensível até 400 mm.

Material fornecido:

Inclui 4 pilhas n.º 081561 LR3 e protocolo de calibração.

Instrução:

Outras Smart Probes (termómetro, termómetro de pinças, manômetro de pressão diferencial e manômetro de alta pressão) disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Comprimento	200 mm
Altura	41 mm
Largura	30 mm
Faixa de medição da temperatura	-20 - 60 °C
Faixa de medição da velocidade do ar	0 - 30 m/s
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081561 LR3
Número de pilhas incluídas	4
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Medidor de temperatura e corrente

Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3

081561 LR3