

## Apoio pendular canelado, rosca externa, Rosca M: M12



### Dados do pedido

Número do pedido	370056 M12
GTIN	2050001879738
Classe de artigo	37K

### Descrição

**Modelo:**

- **Corpo feito de aço temperado e fosfatado.**
- **Esfera protegida contra torção.**

Esfera de aço para rolamentos de esferas.

Com rosca exterior.

**Utilização:**

Servir como uma peça de parada, suporte e pressão na construção de dispositivos.

**Instrução:**

Pode ser combinado com tornos giratórios n.º 370085 - 370086 ou ganchos de fixação n.º 370073 e 370074.

### Descrição técnica

Comprimento 1	18 mm
Ø exterior D	20 mm
Ø exterior D <sub>1</sub>	10,5 mm
Comprimento do colar L <sub>2</sub>	12 mm

Rosca M	M12
capacidade de carga máxima (estática)	25 kN
Tipo de produto	Apoio pendular