

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/19mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251112 32/19
GTIN	4045197801128
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	170 mm
Calço	259031 38
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Largura funcional L ₄	40 mm
Conjunto de molas	259044 7
Código ISO do suporte	PSSNR/L 3232P19
Alavanca articulada	259015 13
Conjunto de pinos de mola	259047 5
Parafuso alavanca	259018 13
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1906..
Tamanho da haste	32 mm
Tamanho da placa	19 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 13	259018 13
Calço Tipo 38	259031 38
Alavanca articulada Tipo 13	259015 13
Conjunto de molas 10 peças Tipo 7	259044 7
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 4	674242 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500