

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/19mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251113 32/19
GTIN	4045197801135
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	PSSNR/L 3232P19
Calço	259031 38
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Comprimento total L	170 mm
Conjunto de molas	259044 7
Largura funcional L ₄	40 mm
Parafuso alavanca	259018 13
Alavanca articulada	259015 13
Tamanho da haste	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1906..
Tamanho da placa	19 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 5
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de molas 10 peças Tipo 7	259044 7
Parafuso alavanca Tipo 13	259018 13
Alavanca articulada Tipo 13	259015 13
Calço Tipo 38	259031 38
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 4	674242 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500