

Gancho de aperto com trava M12, Tipo: 1**Dados do pedido**

Número do pedido	370071 1
GTIN	2050001880437
Classe de artigo	37K

Descrição**Modelo:**

Completamente feito de aço temperado e polido.

Utilização:

Aparafuse diretamente num furo de grelha, mesmo sem escarear.

Para fixação de peças de trabalho que pouparam espaço.

Para fixação de peças de trabalho que pouparam espaço.

Indicado para:

Elemento de altura n.º 370078.

Descrição técnica

Rosca M	M12
H ₁	50 - 65 mm
Altura H ₂	27 mm
Tipo	1
binário máximo	45 Nm
Comprimento 1	40 mm

F_{máx.}

13,5 kN

Tipo de produto

Gancho de aperto