

Garant**Banco de montagem, banco de oficina com tampo em bambu****Dados do pedido**

Número do pedido	965656
GTIN	4045197801036
Classe de artigo	91V

Descrição**Modelo:**

Banco de montagem leve e estável com rodas grandes com Ø 100 mm (4 rodas orientáveis, 2 das quais com travões de imobilização). Com painéis laterais de chapa perfurada para o alojamento de acessórios para painel perfurado do grupo 95 e caixas de armazenamento à vista do grupo 96. Com compartimento de armazenamento prático com a dimensão de 352x395 mm (LxP). Os insertos de espuma rígida cabem melhor no tamanho 6x10G (2 unidades).

Assento de placa de bambu, 25 mm de espessura. Especialmente adequado para trabalhos de soldadura.

Pintura:

Prata, revestido a pó.

Descrição técnica

Material do assento	Placa de bambu
Altura	480 mm
Largura	450 mm
Largura do banco	450 mm

Profundidade	435 mm
Ø da roda	100 mm
Profundidade do banco	500 mm
Peso	10,8 kg
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador	2
com encosto	não
Profundidade do compartimento de armazenamento	352 mm
Capacidade de carga	150 kg
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Largura do compartimento de armazenamento	392 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9x9 mm
Tipo de produto	Banco de montagem