

**Alicate de corte lateral para eletrônica Super Knips®, KW, comprimento total: 125****Dados do pedido**

Número do pedido	726620 125
GTIN	4003773035404
Classe de artigo	73F

Descrição**Versão:**

Cabeça fina com arestas de corte esmeriladas de precisão, com chanfro fino. Pegas com mangas multicomponentes, com mola de abertura.

Utilização:

Também adequado para cortar cabos de fibra ótica (cabos de fibra ótica).

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Ferramenta especial de aço, polido.

Descrição técnica

Potência de corte de fio de cobre até Ø	0,2 - 1,6 mm
Largura da cabeça	13,5 mm
Potência de corte de fio de aço semiduro	0,2 - 1,2 mm
Comprimento da lâmina	9 mm
comprimento total	125 mm
Chanfro de corte	sem faceta
Material	Aço especial para ferramentas
Norma	DIN ISO 9654

Punho	Manga multicomponente
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Superfície	brunido
Atributo do nome do produto	KW
com mola de abertura	sim
com suporte de fio	não
Tipo de produto	Alicate cortante