

**Alicate de pontas para eletrônica, angulado em 45°, comprimento total: 115****Dados do pedido**

Número do pedido	727197 115
GTIN	4003773024866
Classe de artigo	73F

Descrição**Versão:**

Polimento de espelhos, eliminando a interferência do circuito de peças cromadas. Junta de precisão de encaixe. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. Tampas de pega multicomponentes preto/cinza, eletricamente dissipativas. **Adequado para ESD.** Superfícies lisas de aderência ao solo. Bordas cuidadosamente rebarbadas.

Utilização:

Para trabalhos de montagem finos, por exemplo, em eletrônica e mecânica de precisão.

Norma:

DIN ISO 9655

Material:

Aço de rolamentos de esferas, endurecido a óleo.

Nota:

Outras versões disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Largura da cabeça	9,5 mm
comprimento total	115 mm
Comprimento do mordente	22,5 mm
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Forma da boca	pontiagudo afunilado, angulado a 45°
Norma	DIN ISO 9655

Modelo do mordente	interior retificado e liso
Punho	Manga multicomponente
Material	Aço para rolamentos de esferas
Superfície	com polimento espelhado
com mola de abertura	sim
Tipo de produto	Alicate de pontas chatas