

**Alicate de corte lateral para eletrónica, com polimento espelhado, cabeça pontiaguda, KW, comprimento total: 115****Dados do pedido**

Número do pedido	726432 115
GTIN	4003773039761
Classe de artigo	73F

Descrição**Versão:**

Polimento espelhado, que impede a interferência no circuito devido à descamação de peças cromadas. Junta estável, de encaixe e sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme.

Pegas com tampas multicomponentes.

Utilização:

Para trabalhos de corte fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica de precisão.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Aço para rolamentos de esferas, arestas de corte temperadas por indução.

Descrição técnica

Comprimento da lâmina	14 mm
Largura da cabeça	11 mm
Potência de corte de fio de cobre até Ø	0,3 - 1,3 mm
comprimento total	115 mm
Potência de corte de fio semiduro até Ø	0,3 - 0,8 mm
Chanfro de corte	sem faceta

Material	Aço para rolamentos de esferas
Forma da cabeça	pontiagudo
Norma	DIN ISO 9654
Punho	Manga multicomponente
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 57 HRC)
Superfície	com polimento espelhado
Atributo do nome do produto	KW
com mola de abertura	sim
Tipo de produto	Alicate cortante