

Aparelho de contração, Tipo: SU1



Dados do pedido

Número do pedido	354210 SU1
GTIN	4045197801777
Classe de artigo	31E

Descrição

Modelo:

Aparelho de contração com refrigeração a ar integrada na posição de contração.

Comprimento máximo da ferramenta contraível 500 mm.

Armazenamento de discos intercambiáveis.

Aparelho de contração GARANT SU1.

Utilização:

- Para arrefecimento de ar dependente do contorno.
- Para encolher para dentro/para fora para hastes feitas de HM e HSS.
- Intervalo de contração \varnothing 3 – 32 mm.

Material fornecido:

- 4 discos intercambiáveis \varnothing 3 – 32 mm n.º 354240.
- Anel de aperto.
- 1 par de luvas térmicas.

Acessórios especiais:

- Subestrutura adequada n.º 354291.
- Discos intercambiáveis sobresselentes n.º 354240.
- Alojamentos de base de ferramentas n.º 354225 – 354227.
- Adaptador de refrigeração para refrigeração a ar n.º 354235 – 354236.
- Unidade de refrigeração n.º 354215 CU1.

Descrição técnica

Largura	700 mm
Ligação	3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Desempenho	11 kW
Altura	986 mm
Peso	45 kg
Profundidade	533 mm
Série	SU1
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Aparelho de contração

Acessórios

Disco intercambiável para bobinaSU1 para Ø de fixação 6-12	354240 6-12
Alojamento de base de ferramenta para SK para haste do cone SK 40	354225 40
Disco intercambiável para bobinaSU1 para Ø de fixação 20-32	354240 20-32
Par de luvas de proteção térmica TempDex 710 Tamanho das luvas 9	094630 9
Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 22,1-32	354236 22,1-32
Alojamento de base de ferramenta para SK para haste do cone SK 30	354225 30
Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 12,1-16	354236 12,1-16
Alojamento de base de ferramenta para SK para haste do cone SK 50	354225 50
Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 6-9	354235 6-9

Inserto de refrigeração4,5° para Ø de fixação D1 14-16	354260 14-16
Inserto de refrigeração4,5° para Ø de fixação D1 10-12	354265 10-12
Inserto de refrigeração4,5° para Ø de fixação D1 10-12	354260 10-12
Inserto de refrigeração3° para Ø de fixação D1 4	354268 4
Disco intercambiável para bobinaSU1 para Ø de fixação 12-20	354240 12-20
Adaptador de arrefecimento curto4,5° para Ø de fixação 9,1-12	354235 9,1-12
Inserto de refrigeração4,5° para Ø de fixação D1 18-20	354260 18-20
Adaptador de arrefecimento longo4,5° para Ø de fixação 16,1-22	354236 16,1-22
Inserto de refrigeração4,5° para Ø de fixação D1 6-8	354260 6-8
Inserto de refrigeração4,5° para Ø de fixação D1 25-32	354260 25-32
Par de luvas de proteção térmicaTempDex 710 Tamanho das luvas 11	094630 11
Adaptador de arrefecimento longo4,5° para Ø de fixação 6-9	354236 6-9
Adaptador de arrefecimento curto4,5° para Ø de fixação 22,1-32	354235 22,1-32
Inserto de refrigeração3° para Ø de fixação D1 12	354268 12
Par de luvas de proteção térmica Tamanho das luvas 8	094645 8
Armário de base para unidade retrátil Largura 1500	354291 1500
Peça de inserção de arrefecimento em branco	354279
Inserto de refrigeração4,5° para Ø de fixação D1 3-5	354260 3-5
Inserto de refrigeração4,5° para Ø de fixação D1 3-5	354265 3-5
Unidade de refrigeração Tipo CU1	354215 CU1
Disco intercambiável para bobinaSU1 para Ø de fixação 3-5	354240 3-5
Adaptador de arrefecimento longo4,5° para Ø de fixação 9,1-12	354236 9,1-12
Adaptador de arrefecimento curto4,5° para Ø de fixação 16,1-22	354235 16,1-22

Inserto de refrigeração 3° para Ø de fixação D1 8	354268 8
Inserto de refrigeração 3° para Ø de fixação D1 10	354268 10
Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 3-5,9	354235 3-5,9
Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 3-5,9	354236 3-5,9
Inserto de refrigeração 3° para Ø de fixação D1 5	354268 5
Par de luvas de proteção térmica ActivArm® 42-474 Tamanho das luvas 10	094620 10
Inserto de refrigeração 3° para Ø de fixação D1 6	354268 6
Inserto de refrigeração 3° para Ø de fixação D1 3	354268 3
Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 12,1-16	354235 12,1-16
Inserto de refrigeração 4,5° para Ø de fixação D1 6-8	354265 6-8
Mandril de contração com furo no canal de refrigeração Ø de fixação D1 12	308559 12
Mandril de contração com furo no canal de refrigeração Ø de fixação D1 8	308559 8
Mandril de contração com furo no canal de refrigeração Ø de fixação D1 6	308559 6
Mandril de contração com furo no canal de refrigeração Ø de fixação D1 10	308559 10