

## Unidade de refrigeração, Tipo: CU1



### Dados do pedido

Número do pedido	354215 CU1
GTIN	4045197801784
Classe de artigo	31E

### Descrição

#### Modelo:

- Prateleira para pastilhas de arrefecimento.
- Variante autónoma.
- 2 × refrigeradores de contacto forçados (sem danos na ferramenta!).

#### Utilização:

- Para arrefecimento dependente do contorno.

#### Material fornecido:

- Inclui refrigerador ativo.
- 5 insertos de refrigeração Ø 6 – 32 mm n.º 354260.

#### Acessórios especiais:

- Subestrutura adequada n.º 354290.
- Insertos de refrigeração n.º 354260 - n.º 354279 na lista de peças sobresselentes.

#### Instrução:

Para operar o radiador ativo, são necessários 1,4 litros de etilenoglicol (por exemplo, Glisantin G48).

### Descrição técnica

Largura do refrigerador ativo	413 mm
-------------------------------	--------

Peso	39 kg
Profundidade do refrigerador ativo	283 mm
Peso do refrigerador ativo	22 kg
Altura do refrigerador ativo	415 mm
Profundidade	533 mm
Potência do refrigerador ativo	0,47 kW
Largura	430 mm
Altura	902 mm
Ligação do refrigerador ativo	230 V / 50 - 60 Hz
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Inserto de refrigeração

## Acessórios

Inserto de refrigeração4,5° para Ø de fixação D1 6-8	354265 6-8
Adaptador de arrefecimento curto4,5° para Ø de fixação 9,1-12	354235 9,1-12
Inserto de refrigeração4,5° para Ø de fixação D1 3-5	354260 3-5
Adaptador de arrefecimento curto4,5° para Ø de fixação 3-5,9	354235 3-5,9
Inserto de refrigeração3° para Ø de fixação D1 12	354268 12
Alojamento de base de ferramentapara HSK para haste do cone HSK 50	354226 50
Inserto de refrigeração3° para Ø de fixação D1 6	354268 6
Alojamento de base de ferramentapara SK para haste do cone SK 50	354225 50
Disco intercambiável para bobinaSU1 para Ø de fixação 3-5	354240 3-5
Adaptador de arrefecimento longo4,5° para Ø de fixação 9,1-12	354236 9,1-12
	354226 32

Alojamento de base de ferramenta para HSK para haste do cone HSK 32

Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 6-9

354236 6-9

Alojamento de base de ferramenta para PSC para haste do cone PSC 40

354227 40

Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 16,1-22

354236 16,1-22

Alojamento de base de ferramenta para HSK para haste do cone HSK 63

354226 63

Alojamento de base de ferramenta para HSK para haste do cone HSK 80

354226 80

Disco intercambiável para bobina SU1 para Ø de fixação 20-32

354240 20-32

Inserto de refrigeração 4,5° para Ø de fixação D1 18-20

354260 18-20

Alojamento de base de ferramenta para PSC para haste do cone PSC 30

354227 30

Alojamento de base de ferramenta para PSC para haste do cone PSC 63

354227 63

Alojamento de base de ferramenta para SK para haste do cone SK 40

354225 40

Inserto de refrigeração 3° para Ø de fixação D1 3

354268 3

Inserto de refrigeração 4,5° para Ø de fixação D1 10-12

354260 10-12

Peça de inserção de arrefecimento em branco

354279

Alojamento de base de ferramenta para HSK para haste do cone HSK 40

354226 40

Inserto de refrigeração 3° para Ø de fixação D1 5

354268 5

Inserto de refrigeração 4,5° para Ø de fixação D1 25-32

354260 25-32

Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 12,1-16

354235 12,1-16

Inserto de refrigeração 4,5° para Ø de fixação D1 6-8

354260 6-8

Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 16,1-22

354235 16,1-22

354236 3-5,9

Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 3-5,9

Inserto de refrigeração 4,5° para Ø de fixação D1 3-5

354265 3-5

Disco intercambiável para bobina SU1 para Ø de fixação 12-20

354240 12-20

Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 22,1-32

354236 22,1-32

Inserto de refrigeração 4,5° para Ø de fixação D1 10-12

354265 10-12

Alojamento de base de ferramenta para SK para haste do cone SK 30

354225 30

Alojamento de base de ferramenta para HSK para haste do cone HSK 100

354226 100

Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 22,1-32

354235 22,1-32

Inserto de refrigeração 3° para Ø de fixação D1 8

354268 8

Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 12,1-16

354236 12,1-16

Inserto de refrigeração 4,5° para Ø de fixação D1 14-16

354260 14-16

Inserto de refrigeração 3° para Ø de fixação D1 10

354268 10

Disco intercambiável para bobina SU1 para Ø de fixação 6-12

354240 6-12

Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 6-9

354235 6-9

Inserto de refrigeração 3° para Ø de fixação D1 4

354268 4

Armário de base para unidade retrátil Largura 1500

354291 1500

Alojamento de base de ferramenta para PSC para haste do cone PSC 50

354227 50