

**Disco abrasivo Combidisc® Diamante, Ø 50,8 mm, Granulometria: 60****Dados do pedido**

Número do pedido	554033 60
GTIN	4007220750483
Classe de artigo	55G

Descrição**Modelo:**

O **sistema de troca rápida** com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras "de uma só vez" à mão e o mais brevemente possível.

Discos abrasivos de grão de diamante (D) para **materiais extremamente duros** como metal duro, vidro, cerâmica, PRFC/PRFV e revestimentos antidesgaste (por exemplo, esmaltes). Uso com pratos abrasivos duros ou de dureza média.

Utilização:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

Instrução:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descrição técnica

Granulometria	60
Ø do disco	50,8 mm
corresponde à granulometria	251 µm
Abrasivo	Diamante

Abreviatura abrasivo	D
Atributo do nome do produto	Ø 50,8 mm
n.º máximo de rotações	7500 r,p,m,
Tipo de produto	Disco abrasivo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Metal duro (HM)	adequado		
Ti	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Pedra	adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmduro Ø exterior 50	554089 50
Eixo do disco de lixa de plástico-Ø 6 mm Ø exterior 50	554090 50
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmsuave Ø exterior 50	554091 50
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmmédio Ø exterior 50	554092 50
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmmeio duro Ø exterior 50	554093 50