

Perfuradora de duas velocidades, Tipo: 720554



Dados do pedido

Número do pedido	075150 720554
GTIN	4014586882512
Classe de artigo	03F

Descrição

Modelo:

- **Perfuradora manual compacta de duas velocidades para perfurar, escarear, cortar roscas e aparafusar.**
- **Ajuste de rotações eletrónico e contínuo para uma marcação e aparafusamento cuidadosos.**
- **Interruptor integral com comutador de funcionamento à direita/esquerda para uma utilização confortável.**

Pega adicional dentada para fixação segura (união mecânica).

Vantagem:

Ajuste de rotações eletrónico e contínuo.

Material fornecido:

Inclui bucha de aperto rápido com proteção da força de aperto, 1 pega adicional.

Instrução:

Para brocas espirais adequadas, ver a partir do n.º 114000.

Descrição técnica

Ø máximo da broca espiral em madeira 2. ^a velocidade	25 mm
Consumo energético	500 W
Ø máximo da broca espiral em madeira 1. ^a velocidade	35 mm
Designação do fabricante	BOP 10-2

Ø máximo da broca espiral em aço 1. ^a velocidade	10 mm
Alojamento da bucha	1/2 polegada – 20 UNF
Ø máximo da broca espiral em aço 2. ^a velocidade	8 mm
Peso	2 kg
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
Área de aperto da bucha	1,5 - 13 mm
Faixa de rotação 1. ^a velocidade	0 - 700 r,p,m,
Faixa de rotação 2. ^a velocidade	0 - 2250 r,p,m,
Alimentação de energia	A energia elétrica
indicado para material	Aço
Tipo de produto	Perfuradora