


**Lixas de lamelas (A), Grão 150, Ø da cabeça×largura da cabeça: 3/30X10****Dados do pedido**

Número do pedido	554400 3/30X10
GTIN	4045197803375
Classe de artigo	52E

Descrição**Versão:**

Disposição das lâminas em leque em torno do eixo da ferramenta.

Lâminas de lixa recobertas com **corindo normal (A)**.

Utilização:

Principalmente para trabalhos de retificação de precisão e polimento em raios maiores no fabrico de ferramentas e moldes, assim como no fabrico de recipientes e aparelhos. As lâminas de lixa adaptam-se aos contornos da peça de trabalho.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações	18000 r,p,m,
n.º de rotações recomendado	16000 r,p,m,
Granulometria	150
Ø da haste	3 mm
Ø da cabeça	30 mm
Largura da cabeça	10 mm
Abrasivo	Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo	A
Atributo do nome do produto	Grão 150

Tipo de produto

Lixas de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
seco	adequado		