


**Lixas de lamelas Não tecido (SiC), grosso, Ø da cabeça×largura da cabeça:
80X50****Dados do pedido**

Número do pedido	554971 80X50
GTIN	4045197803979
Classe de artigo	52E

Descrição**Versão:**

Disposição em leque das lâminas de velo em torno do eixo da ferramenta. Ø da haste 6 mm. O grão de carboneto de silício afiado (SiC) garante um comportamento de retificação agressivo e um **acabamento ligeiramente brilhante**.

Utilização:

Para remover camadas de sujidade e ferrugem em metais, bem como para o fosqueamento de Cr-Ni e outros aços inoxidáveis, bem como metais não ferrosos.

Descrição técnica

Ø da cabeça	80 mm
n.º de rotações recomendado	4000 r,p,m,
Ø da haste	6 mm
n.º máximo de rotações	7000 r,p,m,
Largura da cabeça	50 mm
Abrasivo	Carboneto de silício

Abreviatura abrasivo	SiC
Comparação da granulometria	100
Grau de finura	grosso
Atributo do nome do produto	grosso
Tipo de produto	Lixas de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	condicionalmente adequado		
seco	adequado		