



Chave dinamométrica com roquete, binário máximo: 20Nm



Dados do pedido

Número do pedido	657272 20
GTIN	4045197439420
Classe de artigo	62E

Descrição

Modelo:

Chave dinamométrica robusta, de braço único, ajustável através de escala de micrómetro, com proteção contra ajustes não intencionais.

Roquete fixo para segurar chaves de caixa.

Unidades de medida: Nm, lbfft. Com **roquete reversível** e quadrado fixo – **apenas para aperto à direita.**

Função:

Quando o valor de binário definido é atingido, a chave ativa a "sinalização" (audível e palpável) e fica imediatamente pronta para ser utilizada novamente.

Utilização:

Para séries mais pequenas a médias.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisão:

$\pm 3\%$ do valor exibido.

Dados de utilização:**Legenda para desenho e fórmula:**

l_1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção

l_2 = passo ajustado na chave dinamométrica

l_3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica

l_4 = passo da ferramenta de inserção

L = comprimento total da ferramenta

T_1 = binário a ser definido

T_2 = binário prescrito

Instrução:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descrição técnica

binário máximo	20 Nm
Sentido de aperto	Aperto à direita
Indicação	analógico
Peso	400 g
Quadrado de acionamento	1/4 polegada
Divisão da escala 1 traço =	0,1 Nm
Precisão de medição do binário	±3 %
Faixa de binário	4 - 20 Nm
Feedback	acionador
Ajuste do valor de libertação	com escala de ajuste
Leitura comutável	Nm
Leitura comutável	lbfft
Norma	DIN EN ISO 6789
Método de medição	Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação	ajustável
Comprimento total L	232 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [I ₃]	166 mm
Forma de ligação	Quadrado de acionamento (roquete)
Princípio de libertação	ativação mecânica de curso curto
Calibração	O1
Protocolo de teste	Relatório de ensaio do fabricante
Dados protocoláveis	não
Sinalização de ativação	sonoro
Sinalização de ativação	háptico
Tecnologia de medição	mecânico
Tipo de produto	Chave dinamométrica

Prestações de serviços

Calibração Chave dinamométrica binário máximo 400	020010 400
Calibração DAkkS Chave dinamométrica binário máximo 1000	020020 1000

Acessórios

Sortido de peças sobresselentes para roquete Quadrado de acionamento 1/4	657271 1/4
--	------------