



Dados do pedido

Número do pedido	081464 HS5R
GTIN	4013674139828
Classe de artigo	04B

Descrição

Modelo:

Foco manual LED em plástico ABS com bateria integrada e três modos de luz para a iluminação ideal da área de trabalho.

- **Inclui íman de fixação para a fixação em objetos metálicos.**
- **Pode ser usado como luz de aviso, aplicando um disco de filtro de cores.**
- **Período de iluminação de 2 h a 9,5 h dependendo da intensidade da luz ajustada.**

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing < 12$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Material fornecido:

Lanterna, estação de carregamento com suporte de parede, cabo USB, disco de filtro de cores, manual de instruções.

Descrição técnica

Fluxo luminoso nível 2	105 lm
Período de iluminação	2 h
Tensão da bateria	3,7 V
Capacidade da bateria	2,6 Ah
Número de baterias incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 20

Tipo de bateria	lão de lítio
Fluxo luminoso	420 lm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Lâmpada	Módulo LED
Área de rotação	90 grau
Período de iluminação 2	9,5 h
Zona ATEX	nenhum
Tipo de produto	Lanterna de trabalho